






ReSound LiNX²



합리적 가격에
프리미엄부터 기본형까지 갖춘
리사운드 링스 스퀘어를
만나보세요!



완전히 새로운
[풀 라인업, 풀 체인지]
스마트 보청기






ReSound

rediscover hearing

스페이셜 센스[Spatial Sense™]

어느 방향에서 들어도 선명하고 또렷한
입체적 청취 공간감을 경험하세요!

사용자를 중심으로 360도 모든 방향의 소리 위치를 실시간으로 분석해 들려줌으로써 소리의 강도 차이(ILD)로 인해 발생하는 공간감의 오차를 보정해 소리의 각도와 거리를 완벽하게 잡아 사용자에게 더욱 선명한 말소리와 공간감을 제공합니다. 또한, 시끄러운 소음 환경 속에서도 소리가 정확히 어디에서 들리는지 알 수 있어 마치 **소리를 눈으로 보는 듯한 놀라운 현장감을 경험**할 수 있습니다.



보청기 **소리품질**을 결정하는 핵심 요소

공간감

위아래 전후좌우 모든 방향의 소리를 입체적으로 인식하는 것으로 공간감이 좋을수록 소리가 풍부하고 편안하게 들립니다.

해상도

소리의 정확성과 선명도를 말하는 것으로 해상도가 높으면 소음과 말소리 구분이 뚜렷해져 말소리가 또렷하게 들립니다.

균형감

고음역과 저음역의 소리 사이의 균형을 말하는 것으로 소리의 균형이 맞지 않으면, 붕대며 울리거나 날카로운 소리로 과장되어 들리게 되는데, 이러한 소리는 순간적으로 잘 들리는 것처럼 느껴지지만, 오래 듣기 곤란한 피곤한 소리로 쉽게 청취 피로감을 느끼게 되므로 매일 장시간 보청기로 청취해야 하는 사용자라면 반드시 체크해야 하는 주요 요소입니다.




전 세계 수많은 하어링 디바이스 전문가들이 소리품질의 중요성을 강조하고 있습니다. 특히, 공간감은 최근 가장 주목받고 있는 기술 트렌드입니다. 스페이셜 센스는 업계 최초로 리사운드가 실현한 마치 눈으로 보는 듯한 현장감을 소리를 통해 인식하는 입체적인 청취 공간감 기술입니다.

All in One! Smart Hearing Aids



1. 강력한 파워 사운드 – 선명한 말소리의 차이를 확인하세요!

하나의 보청기, 다양한 출력 옵션! 향상된 4가지 리시버 옵션으로 더욱 다양하고 강력한 출력을 제공합니다.




2. 사용자에게 보다 향상된 고주파수 가청력을 보장합니다!

고중폭시 소리의 일그러짐 또는 피드백 등 소리 왜곡을 최소화한 가장 효과적인 주파수 압축 방식 기술로, 청력 손실로 인한 고음역대 미청취 영역을 압축해 저하된 말소리 이해력을 크게 향상시킵니다. 주파수 압축 기술(Sound Shaper)은 링스 스퀘어 전 기종에서 기본 탑재/지원됩니다.



타사 주파수 압축방식의 소리 왜곡



소리 왜곡을 최소화한 리사운드의 주파수 압축방식

3. 이명 기능이 기본 탑재되어, 전문적인 이명 재활이 가능합니다!

이명 기능이 기본으로 보청기에 탑재되어 있어 별도의 이명 보청기 처방이 필요 없습니다. 링스 스퀘어 사용자라면 스마트 앱을 이용해 언제 어디서든 전문적인 이명 재활이 가능합니다.

이명 재활 신호음(TSG)



이명 재활 신호음의 진폭을 조절할 수 있습니다.

이명 재활 자연음(Nature Sounds)















6가지 다양한 이명 재활 자연음을 선택할 수 있습니다.



이명 재활 자연음의 주파수 조절을 통해 맞춤형 이명 재활이 가능합니다.



주요 기능별 보청기 스펙 비교

리사운드 스마트 보청기 [Without Delay Direct Streaming]	스펙	기타 보청기 브랜드 [Slow clock frequency]
 <p>16MHz World's Fastest</p> 	<p>Chip Set</p> <p>칩셋 처리속도 (Clock Frequency)</p> <p>최대 8배 ></p>	 <p>2~10MHz</p>
   	 <p>무선 연결성 (Connectivity)</p>	   

[**Android/iPhone**]
무선 컨트롤/무선 스트리밍



주파수 압축 기능
(Frequency Lowering)

이명 관리 기능
(Tinnitus Management)

*CIC 기준

타사 보청기 파워/이득 비교	LP	MP	HP	UP
ReSound	40/115	50/119	60/121	70/130
A사	40/109	50/114	60/119	-
B사	40/113	50/113	55/118	-
C사	40/110	50/115	60/122	-
D사	38/109	50/117	-	-

글로벌 제조사 중
소리품질 만족도



세계가 인정한 덴마크 기술
리사운드 보청기 **1577-2922**

www.resoundkorea.com

ReSound

rediscover hearing

출처 | 2013 Benchmark test was designed and carried out by DELTA SenseLab, Hoersholm, Denmark, an independent laboratory specializing in performing listening tests in a variety of domains